

Szintetikus csizmák

PVC

Félcipő



Termékelőnyök

- * Könnyen le- és felvehető
- * Üzemanyag- és olajálló külső talp (FO)
- * Ellenáll olajoknak és zsíroknak, víznek, fertőtlenítőszernek és különféle vegyszereknek

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TYSO36	36	16
9TYSO37	37	16
9TYSO38	38	16
9TYSO39	39	16
9TYSO40	40	16
9TYSO41	41	16
9TYSO42	42	16
9TYSO43	43	16
9TYSO44	44	16
9TYSO45	45	16
9TYSO46	46	16

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

Korábbi cikkszám: GAND.957

- * Zoknira húzható, fehér PVC cipők SRA csúszásbiztos, zöld PVC talppal
- * Ellenáll olajoknak és zsíroknak, víznek, fertőtlenítőszernek és különféle vegyszereknek
- * Fehér poliészter bélés
- * OB FO CI SRA - orrvédő és talplemez nélkül, hideg elleni szigetelés

Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér
Szín 2	Zöld
Súly	545 g
Felsőrész	PVC
Talp	PVC nitril
Bélés	Poliészter

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. CE-2790-99/2022



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

OB

Munkalábbeli

OB Minimális követelmények (surlódási és szakadási ellenállás, csúszásbiztosság, szellőzés) + zárt kéregrészt +

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

CI

Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)

FO

Szénhidrogén-ellenállás