

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



S3



Termékelőnyök

- * Kényelmes párnázott kialakítás.
- * Széles méretválaszték.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9AGAH34	34	10
9AGAH35	35	10
9AGAH36	36	10
9AGAH37	37	10
9AGAH38	38	10
9AGAH39	39	10
9AGAH40	40	
9AGAH41	41	10
9AGAH41-	-	
9AGAH42	42	10
9AGAH42-	-	
9AGAH43	43	10
9AGAH43-	-	
9AGAH44	44	
9AGAH44-	-	
9AGAH45	45	10
9AGAH45-	-	
9AGAH46	46	
9AGAH47	47	10
9AGAH48	48	10
9AGAH49	49	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



Leírás

ATHOS (S3 SRC) BAKANCS:

- * biztonsági védőbakancs bőrből* acél lábujjvédő leesőt árgyak ellen
- * acél talplemez talpátszúrás ellen *olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, SRC fokú nedves kerámia és acél felületre bevizsgált csúszás mentességgel
- * szivacsos bokarész és békanyelv
- * EN ISO 20345

Alkalmazási
ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Csomagkezelő,
Sofőr, raktáros

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kivehető, textilfelületű habosított talpbetét
Súly	602 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Színbőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Átszűrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

- Tájékoztató
- Tárolási előírások
- Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
ITASLNB19012298/E2

A tanúsítványt kiadta INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2\A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011
S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszűrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva